

トップチェーン

適用商品

プラトップ®チェーン、プラブロックチェーン、ステンレストップチェーン

3. トップチェーンの取扱


3-1. チェーンの分解・連結

注) 1. プラスチックモジュラーチェーンの分解・連結は505ページを参照ください。

2. TTP形、TT形、TPS-KV形、TPU-KV形、TRU形、TTKU形、TS形は429、430ページの分解・連結工具をご活用ください。

3-1-1. 継手ピンがDピンタイプ (TPUN555形除く)


チェーンのどの部分からでも、分解できます。また、ピンは、左右どちらからでも抜き差しできます。



3-1-2. 継手ピンがローレットピンタイプ


分解時はローレット加工していない側の端部にパンチを当てて抜いてください。再度連結する場合はローレット加工している側の端部にパンチを当てて連結してください。

(TTPDH形、TTPDH-LBP形のみローレット側は再連結しても同一方向になります。)



3-1-3. TTUPM838H形

継手ピンがDピンタイプのため、左右どちらからでも抜き差し出来ます。なお、外径φ6～7.5のパンチをご使用ください。挿入不足、挿入しすぎにはご注意ください。



外径φ6以下、φ7.5以上のパンチを使用するとチェーンおよびピンが損傷します。

3-1-4. TN/TNU/TRU/TP-PT/TP-PTS/TP-1873T

ジョイント部の、ピンと外プレートの片側とはルーズフィットとなっています。ジョイント部以外で分解する場合は、チェーンバイスなどを用いて、一対のピンを平行に抜いてください。なお、ジョイント部以外で分解したリンクは再使用できません。

3-1-5. TP-1843G形/TP-1873G形

ジョイント用のトッププレートは茶色と白色を各1個ずつ付属しています。ジョイント部判別用として白色のトッププレートをご使用いただけます。ジョイント部の、ピンと外プレートの片側とはルーズフィットとなっています。ジョイント部以外で分解する場合は、チェーンバイスなどを用いて、一対のピンを平行に抜いてください。なお、ジョイント部以外で分解したリンクは再使用できません。

3-1-6. ST/RT形

ピンとプレートは、すべてルーズフィットで、チェーンのどの部分からでも分解できます。また、ピンは、左右どちらからでも抜き差しできます。

3-1-7. TO/TU形

トッププレートの反対側よりピンを抜いてください。

3-1-8. TS形

チェーンのどの部分からでも分解できます。割ピン側よりピンを抜いてください。

3-1-9. TTKU形

ジョイント部のピンと外プレートの片側とは、ルーズフィットとなっています。ジョイント部以外で分解する場合は、ピンを締締していますので、グラインダでピンの端部を削り、一対のピンを平行に抜いてください。なお、ジョイント部以外で分解したリンクは、再使用できません。

3-1-10. TPUN555形

ピン挿入方向は一方方向です。

挿入方向と反対側のピン端面にパンチを当てて、抜いてください。

